


WIDETECH


WA-903
Portabelt kylaggregat





Drift och
skötselinstruktion

Komponenter


FRAMSIDA



BAKSIDA









Installation




Montage


1. Anslut slangen till munstycket och anslutningsstosen, skruva på delarna på slangen.
2. Anslut stosen på baksidan av kylaggregatet. Stosen skjuts ner i sitt fäste
3. Dra ut den flexibla slangen till fönster, frånluftsdon etc.



Start



Sätt i kontakten



Välj önskad drift (2) två fläktläge med eller utan kyla. Fläkt = fan, kyla = cooling.


Ställ in termostaten (3) vid kyl drift, För kallare inställning vrid mot cont. För varmare inställning vrid mot off läget.

Vid timerdrift vrid (1) till önskat antal drifttimmar till stopp, max 8h. Vid kontinuerlig drift, vrid till cont.


OBS!

Vid kyl drift förångas kondensvattnet i aggregatet och försvinner ut med utblåsluften. Därför behövs ingen kondensvattentank.


Användning och underhåll



Håll fönster och dörrar stängda i utrymmet som skall kylas.



Rengör luftfiltret regelbundet för att undvika driftstörningar.



Undvik att placera aggregatet i direkt solsken eller nära värmekällor.

Filterrengöring

Kontrollera filtret regelbundet minst varannan vecka.

Skölj filtret rent under rinnande vatten (ljummet).

Om filtret är hårt smutsat kan det rengöras med svag tvållösning i ljumt vatten.

Kontrollera att filtret är helt torrt innan du sätter tillbaka det.

Rengörning av hölje och galler

För att rengöra aggregatet ska en ren mjuk trasa användas ev fuktad med svag tvållösning.

Använd aldrig starka lösningsmedel eller hett vatten, de kan skada aggregatet.

Förvaring av aggregatet

Om aggregatet inte skall användas på ett tag bör tanken tömmas på vatten och filtret rengöras innan det ställs undan.

Aggregatet skall förvaras stående (normal position) och kan skyddas med filt eller plastpåse.

Placera inga tunga föremål på aggregatet.

Tekniska data

Modell	WA-903
Volt/frekvens	220-240V/50Hz
Kyleffekt	2200W
Avfuktningskapacitet	1.3L/h
Köldmedium	R407C
Arbetsområde termostat	18-35C
Måttuppgifter	B514mm/H757mm/D340mm
Vikt	32.5Kg